

技术数据表

手持式 2D 条码阅读器

配件编号: 50134980

HCR 210-C1-020/SET



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示

技术参数

基础数据

系列	HCR 210
包含	1x USB 连接线 2 m

读取数据

可读条码类型	2/5隔行扫描码 Codabar Codablock码 Code 128 Code 39 Code 93 DotCode EAN 128码 EAN 8/13码 EAN Addendum GS1 DataBar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated GS1 Databar 全方位 QR编码 UPC码 数据矩阵条码
--------	--

光学数据

读取距离	35 ... 400 mm
光源	LED, 白色
相机水平分辨率	1,280 px
相机垂直分辨率	1,024 px
x轴开口角度	43 °
y轴开口角度	36 °
条码对比度(PCS)	30 %
模块大小	0.127 ... 0.508 mm

电气数据

性能数据	
供电电压 U_B	5 V, DC
最大功耗	2 W
测量工作电流	260 mA

接口

类型	RS 232, USB
----	-------------

RS 232

功能	过程
----	----

USB

功能	过程
----	----

连接

连接1

类型	RJ41
----	------

机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	70 mm x 107 mm
外壳材料	塑料
净重	150 g

环境数据

环境温度, 工作	0 ... 40 °C
环境温度, 储藏	-20 ... 60 °C
相对空气湿度 (无冷凝)	5 ... 85 %

分类

税率编号	85044055
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ECLASS 14.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
ETIM 9.0	EC002550
ETIM 10.0	EC002550

电气连接


连接1

功能	数据接口
类型	RJ41

引脚

引脚分配

1	RTS
2	USB D+
3	USB D-
4	GND



电气连接

引脚	引脚分配
5	CTS
6	RxD
7	n.c.
8	+5 V DC
9	n.c.
10	TxD

操作和显示

LED	显示	说明
1	蓝色, 1闪烁 红色	读取成功 无阅读结果