

技术数据表


屏蔽电缆

配件编号: 548052

CB-M12-1500X-3WF/WM

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 接线图



图片可能不同



技术参数

基础数据

应用	耐油/润滑剂
----	--------

电气数据

连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	3 个引脚
规格	L 型
圆接头, LED	否
连接2	
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	3 个引脚
规格	L 型
电缆性质	
导线数量	3 个
核心截面	0.34 mm²
护套颜色	黑色
有屏蔽	否
电缆设计	互连电缆
导线直径 (外部)	4.3 mm
电缆长度	1,500 mm
导线材料	铜
护套材料	PUR
拖链适用性	是
横移速度	水平 5m 移动路径长度时最高 3.3 m/s , 最大加速度为 5 m/s²

机械参数

净重	56 g
----	------

操作和显示

环境数据

环境温度，工作，固定式	-25 ... 80 °C
-------------	---------------

认证

分类

税率编号	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

电气连接

连接1

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
引脚数	3 个引脚
规格	L 型
圆接头, LED	否

连接2

类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
引脚数	3 个引脚
规格	L 型

接线图

接线图

