技术数据表

镜反射型光电传感器/漫反射传感器套件

配件编号: 50147738

SET RK46CDL34P200M12 TKS4060BT

图片可能不同

内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 电气连接
- 操作和显示
- 产品型号描述
- 说明
- 更多信息
- 配件

技术参数

基础数据

系列	46C
工作原理	反射原理
包含	反射器 TKS 40x60.1 (50109257)
	固定材料
	辅助瞄准仪 BT ARH 46C.DL (50143109)
应用	探测传送带上不规律的物体
	探测传送带上的 Polybag
开关距离 S_n	0 ... 1,500 mm

专门设计

专门设计	光带
	物品套件

特性参数

光学数据

检测距离	0.55 ... 1.5 m
检测范围极限	0.55 ... 1.5 m
测量区长度	25 mm
光源	LED, 红色
波长	620 nm
传输信号波形	脉冲
LED 组	自由组（根据 EN 62471）
光斑直径 [针对传感器距离]	25 mm x 19 mm [1,000 mm]
光斑几何形状类型	矩形

测量数据

最小物体大小	3 mm，在达到最佳校准和使用时。（参见“更多信息”）。

电气数据

保护电路	反极性保护
	暂态保护
	短路保护

性能数据

供电电压 U_B	10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度	0 ... 15 %, 来自 U_B
开路电流	0 ... 20 mA

输出

数字开关量输出数	2 个

开关量输出

类型	数字开关量输出
电压类型	DC
最大开关电流	100 mA
开关电压	低：≤2V
	高：≥(U_B-2V)

开关量输出1

开关元件	晶体管, PNP
开关原理	亮通

开关量输出2

开关元件	晶体管, PNP
开关原理	暗通

时序

开关频率	250 Hz
响应时间	2 ms
延时	300 ms

连接

接口数量	1 个

连接1

功能	供电电源
	信号输出
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
导线数量	4 芯
核心截面	0.2 mm²
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

机械参数

结构	方形
尺寸（宽 x 高 x 长）	20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
外壳材料	塑料
塑料外壳	PC-PBT
镜头盖材料	塑料(PMMA)
净重	425 g
外壳颜色	红色
紧固类型	通孔安装
	通过可选安装设备
材料兼容性	ECOLAB

操作和显示

显示类型	LED
LED数	2 个
操作控制	示教按钮
操作控制功能	亮/暗通可切换
	灵敏度设置

环境数据

环境温度，工作	-40 ... 60 °C
环境温度，储藏	-40 ... 70 °C

认证

防护等级	IP 67
	IP 69K
安全等级	III
应用标准	IEC 60947-5-2

技术参数

税率编号	85365019
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ECLASS 12.0	27270902
ECLASS 13.0	27270902
ECLASS 14.0	27270902
ECLASS 15.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
ETIM 9.0	EC002717
ETIM 10.0	EC002717

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



A 发射器侧
B 接收器侧
DA 绿色LED
DB 黄色LED
E 示教按钮
F 传送带上边缘高度

尺寸图纸


45
32°
35,9
Ø 4,5
15
17,1
67
R33
54°
R53,6
59,4
120
10
10
87°
10
4,5(8x)
55
Ø 9
R 25
6
33
45
4
65,4°
5,5
9
16,5
50
39
54


60
55,8
Ø 4,2
7,2
40,3
36,8
34
52
3,5

尺寸图纸



电气连接

连接1

功能	供电电源
	信号输出
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
导线数量	4 芯
核心截面	0.2 mm²
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	塑料
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码

引脚	引脚分配
1	V+
2	OUT 2
3	GND
4	OUT 1



Leuze

操作和显示

LED 1 指示灯	LED 2 指示灯	说明
绿色，长亮	关	准备就绪
绿色，长亮	黄色，长亮	自由光程
绿色，闪烁	黄色，闪烁	示教启动

产品型号描述

产品名称： AAA46C d EE-f.GG H/i J-K

AAA46C	功能原理 / 设计 HT46C：带背景抑制的漫反射传感器 LS46C：对射光电传感器（发送） LE46C：对射光电传感器（接收） PRK46C：带偏振滤光器的镜反射型光电传感器 RK46C：镜反射型光电传感器
d	光类型 取消：红光 I：红外光
EE	光源 取消：LED L1：激光等级 1 L2：激光等级 2
f	预设置的扫描范围（可选） 取消：检测范围按照数据表 xxxF：预设置的扫描范围 [mm]
GG	装备 已取消：标准型 1：电位计 270° 8：激活输入（通过高电平信号激活） 01：带背景抑制的漫反射传感器 (HT)：在设置的检测范围 ≤ 450 mm（ 亮度：6%，黑色）时，超过 900 mm 的距离不会识别 HG 薄膜（高增益薄膜） D：去极化介质 E：带背景抑制的漫反射传感器 (HT)：针对多尘环境优化 SL：带背景抑制的漫反射传感器 (HT)：裂口隔膜 25 mm x 3 mm P：对射型传感器接收器 (LE)：适合并行运行的边缘滤波器 L：光带 XL：超长光斑
H	检测范围调整 & 规格 带背景抑制的漫反射传感器 (HT) 上取消：通过机械调节杆进行扫描范围调整 镜反射型光电传感器 (PRK) 上取消：检测范围不可调 1：镜反射型光电传感器 (PRK / RK)：通过调节旋钮调整灵敏度 3：通过按压按钮示教 P2：分辨率 2 mm
i	控制输出端 / 功能 OUT 1/IN：引脚 4 或者黑色芯线 2：NPN 晶体管输出端，亮通 N：NPN 晶体管输出端，暗通 4：PNP 晶体管输出端，亮通 P：PNP 晶体管输出端，暗通 L：IO-Link G：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 暗通，NPN 亮通 6：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通
J	控制输出端 / 功能 OUT 2/IN：引脚 2 或者白色芯线 2：NPN 晶体管输出端，亮通 N：NPN 晶体管输出端，暗通 4：PNP 晶体管输出端，亮通 P：PNP 晶体管输出端，暗通 8：激活输入（通过高电平信号激活） 9：停止输入（通过高电平信号停止） W：警告输出 X：引脚未用 G：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 暗通，NPN 亮通 6：Push-Pull（推挽）控制输出端，PNP 亮通，NPN 暗通

产品型号描述

K	电气连接 取消：电缆，标准长度 2000 mm，4 芯 200-M12：电缆，长度 200mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头） M12：M12 圆连接器，4 针（插头） 500-M12：电缆，长度 500mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头） 1000-M12：电缆，长度 1000mm，带 M12 圆连接器，4 针，直形（插头）

注意

- 所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 www.leuze.com。

说明

遵守设备的使用规定！

- 本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。
- 只能由专业人员将本产品投入运行。
- 请仅根据正确用途使用本产品。

针对UL应用：

- 对于UL应用，按照NEC(美国国家电气规程)要求只允许在2级电路中使用。
- These proximity switches shall be used with UL Listed Cable assemblies rated 30V, 0.5A min, in the field installation, or equivalent (categories: CYJV/CYJV7 or PVVA/PVVA7)

更多信息

- 光源: 25°C环境温度时的平均使用寿命为100000小时
- 测定电压50V
- 探测范围：取决于物体大小和设置的传感器灵敏度
- 温度补偿±15°C
- 响应时间: 为了达到较短的释放时间，建议阻性负载约为 5kOhm
- 标准的最小物体高度为 5 mm。在条码带间隙校准为最佳时可达到 3 mm，参见操作说明书。在检测距离传感器 200 mm 以内的 < 5 mm 物体时，必须将传感器向上移动约 5 mm（物体位于中心下方）。

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50130652	KD U-M12-4A-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, 直形, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC
	50130690	KD U-M12-4W-V1-050	连接电缆	连接1: 接头, M12, L 型, 插座, A-编码, 4 个引脚 圆接头, LED: 否 连接2: 开口端 有屏蔽: 否 电缆长度: 5,000 mm 护套材料: PVC

注意

所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。