

技术数据表

连接器

配件编号: 53800124

CU405-2M12



内容

- 技术参数
- 电气连接





info@leuze.com • www.leuze.com

技术参数

Leuze

基础数据

适合		安全激光扫描仪 RSL 410	
连接			
接	: [口数 量	3 个	
	连接1	40.00.44	
	功能	机器接口	
	类型	接头	
	螺纹规格	M12	
	类型	插头	
	材料	金属	
	引脚数	4 个引脚	
	编码	A-编码	
	连接2		
	功能	机器接口	
	类型	接头	
	螺纹规格	M12	
	类型	插头	
	材料	金属	
	引脚数	4 个引脚	
	编码	A-编码	
	连接3		
	功能	数据接口	
	类型	接头	
	螺纹规格	M12	
	类型	插座	
	材料	金属	
	引脚数	4 个引脚	
	编码	D-编码	

机械参数

140.2 mm x 72.8 mm x 140.3 mm
金属
压铸锌
1,275 g
黑色
卡口系统

认证

认证	c TÜV Süd US
	TÜV Süd


分类	
税率编号	85389099
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ECLASS 15.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

电气连接

连接1	X
在181	Λ.

	机器接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
接头外壳	FE/屏蔽

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	+24 V DC	棕色
2	OSSDA2	白色
3	0 V	蓝色
4	OSSDA1	黑色




info@leuze.com • www.leuze.com

电气连接




连接2	X2
功能	机器接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	A-编码
接头外壳	FE/屏蔽

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	MELD IN	棕色
2	n.c.	白色
3	n.c.	蓝色
4	MELD OUT	黑色



连接3	ЕТН
功能	数据接口
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	4 个引脚
编码	D-编码
接头外壳	FE/屏蔽

引脚	引脚分配	芯线颜色
1	TD+	
2	RD+	白色
3	TD-	桔黄色
4	RD-	蓝色



info@leuze.com • www.leuze.com