

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50114694

KB DN/CAN-2000 SBA

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Uygulama             | Kimyasallara karşı dayanım |
| Arayüz için uygundur | CANopen                    |
|                      | DeviceNet                  |

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü           | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü     | M12                |
| Tip                     | erkek              |
| Kutup sayısı            | 5 kutuplu          |
| Kodlama                 | A kodlu            |
| Versiyon                | eksenel            |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır              |

## Bağlantı 2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | dişi               |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |
| Versiyon            | eksenel            |

## Kablo özellikleri

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| İletken sayısı          | 5 Adet                                                                             |
| Renk kılıf              | siyah                                                                              |
| Korumalı                | Evet                                                                               |
| Kablo versiyonu         | Bağlantı kablosu                                                                   |
| Kablo çapı (dış)        | 7 mm                                                                               |
| Kablo uzunluğu          | 2.000 mm                                                                           |
| Malzeme kılıf           | PUR                                                                                |
| Çekme zinciri uygunluğu | Evet                                                                               |
| Travers oranı           | 5m yatay hareket uzunluğunda maks.<br>3,3 m/s ve maks. 5m/s <sup>2</sup> ivmelenme |

## Mekanik bilgiler

|             |       |
|-------------|-------|
| Net ağırlık | 119 g |
|-------------|-------|

## Kumanda ve gösterge

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ECLASS 15.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |
| ETIM 10.0             | EC001855 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bağlantı türü           | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü     | M12                |
| Tip                     | erkek              |
| Kutup sayısı            | 5 kutuplu          |
| Kodlama                 | A kodlu            |
| Versiyon                | eksenel            |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır              |

## Bağlantı 2

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                |
| Tip                 | dişi               |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu          |
| Kodlama             | A kodlu            |
| Versiyon            | eksenel            |