

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50114521

KB USB-1 IT190x

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur:	Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910 Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i Mobil barkod okuyucusu seri IT 1300
Arayüz için uygundur	USB

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 1.1 Standart-A

Kablo özellikleri

İletken sayısı	4 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo versiyonu	Düz
Kablo çapı (dış)	5 mm
Kablo uzunluğu	3.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	117 g
-------------	-------

Kumanda ve gösterge

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	RJ41
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Pin Pin tahsisi

1	Blendaj
2	n.c.
3	GND
4	n.c.
5	n.c.
6	n.c.
7	+5 V DC
8	n.c.
9	DATA+
10	VERİ-



Bağlantı 2

Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 1.1 Standart-A

Pin Pin tahsisi

1	+5 V DC
2	VERİ-
3	DATA+
4	GND

