

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50104026

KB 031-7000-01

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı 30 V AC/DC

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Sub-D

Yuvarlak konektör, LED Hayır

Tip dişi

Kutup sayısı 15 kutuplu

Versiyon eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü Sub-D

Kablo özellikleri

İletken sayısı 15 Adet

Korumalı Evet

Kablo versiyonu Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)

Kablo çapı (dış) 8,1 mm

Kablo uzunluğu 7.000 mm

Çekme zinciri uygunluğu Hayır

Mekanik bilgiler

Net ağırlık 583 g

Kumanda ve gösterge

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ECLASS 13.0 27060311

ECLASS 14.0 27060311

ECLASS 15.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

ETIM 9.0 EC001855

ETIM 10.0 EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Sub-D

Yuvarlak konektör, LED Hayır

Tip dişi

Kutup sayısı 15 kutuplu

Versiyon eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü Sub-D

Tip erkek

Kutup sayısı 15 kutuplu

Versiyon eksenel