

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50108138

KB-ROD4-CP-5000

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
Parametre hafızası	Evet

Elektrik verileri

Güç verileri	
Çalışma voltajı	30 V AC/DC

Bağlantı

Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Sub-D
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Tip	dışı
Kutup sayısı	15 kutuplu
Versiyon	eksenel
Bağlantı 2	
Bağlantı türü	açık uç
Kablo özellikleri	
İletken sayısı	15 Adet
Korumalı	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo uzunluğu	5.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	608 g
-------------	-------

Kumanda ve gösterge

Sertifikalar

US patentleri	US 7,696,468 B
---------------	----------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Sub-D
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Tip	dışı
Kutup sayısı	15 kutuplu
Versiyon	eksenel

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------