

Teknik veri sayfası

Kablo soketi

Ürün no.: 50101943

KD 01-5-SR

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 60 V AC/DC
Ölçüm işletmesi akımı	4.000 mA

Bağlantı

Bağlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	Plastik
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	açılı
Kilit	Vida bağlantısı, paslanmaz çelik V4A, önerilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------

Kablo özellikleri

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	18 mm
Net ağırlık	22 g
Maks. kablo deliği	6 ... 8 mm

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 85 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	Plastik
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Versiyon	açılı
Kilit	Vida bağlantısı, paslanmaz çelik V4A, önerilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü	Vidalı terminal
---------------	-----------------