

Teknik veri sayfası

Reflektör

Ürün no.: 50110282

TKS 10x32

İçerik

- Teknik veriler



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Üçlü boyutu	2,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği	12,5 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	54 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı	6,3 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	32 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	10 mm
Malzeme reflektör	Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA8N
Aktif yüzey yapısı	Üçlü
Net ağırlık	3 g
Montaj braketli türü	Geçiş montaj braketli yapıştırılabilir

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 65 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467