

## Teknik veri sayfası Reflektör

Ürün no.: 50101867

TK 35.1

### İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Mekanik bilgiler

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Yapı şekli                       | Yuvarlak                    |
| Üçlü boyutu                      | 2,3 mm                      |
| Montaj ölçüsü kalınlığı          | 5,5 mm                      |
| Montaj ölçüsü çapı               | 35 mm                       |
| Yansıtma yüzeyi çapı             | 29 mm                       |
| Malzeme reflektör                | Plastik                     |
| Malzeme taşıyıcı maddesi         | Plastik                     |
| Değişken polarizasyonlu          | Evet                        |
| Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA8N                      |
| Aktif yüzey yapısı               | Üçlü                        |
| Net ağırlık                      | 5 g                         |
| Montaj braketli türü             | Arka sayfa yapıştırılabilir |

## Çevresel veriler

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 65 °C |
|-------------------------|---------------|

## Sertifikalar

|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 67 |
|---------------|-------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279203 |
| ECLASS 8.0            | 27279203 |
| ECLASS 9.0            | 27273601 |
| ECLASS 10.0           | 27273601 |
| ECLASS 11.0           | 27273601 |
| ECLASS 12.0           | 27273601 |
| ECLASS 13.0           | 27273601 |
| ECLASS 14.0           | 27273601 |
| ECLASS 15.0           | 27273601 |
| ETIM 5.0              | EC002467 |
| ETIM 6.0              | EC002467 |
| ETIM 7.0              | EC002467 |
| ETIM 8.0              | EC002467 |
| ETIM 9.0              | EC002467 |
| ETIM 10.0             | EC002467 |

## Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir

