

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50011948

BK7 KB-092- 6000- 6

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
----------	----------------------------

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	30 V AC/DC
-----------------	------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Standart konektör
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Kutup sayısı	6 kutuplu
Versiyon	açılı
Tip	dişi

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	6 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Hayır
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	5,5 mm
Kablo uzunluğu	6.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	267 g
-------------	-------

Kumanda ve gösterge

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Standart konektör
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Kutup sayısı	6 kutuplu
Versiyon	açılı
Tip	dişi

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------