

Technisch gegevensblad Modulaire aansluitmodule

Art.-nr.: 50129664

MSC 900 - 1000



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Toebehoren



Ethernet

Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MSC 900
Geschikt voor	Barcodelezer serie BCL 900i

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max.	500 mA

Interface

Type	RS 232, Ethernet
Ethernet	
Adrestoewijzing	DHCP
	handmatige adrestoewijzing
Overdrachtsnelheid	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
Switch-functionaliteit	geïntegreerd
Overdrachtsprotocol	TCP/IP, UDP

Mechanische gegevens

Bouwvorm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	193 mm x 180 mm x 71 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
	Metaal
Behuizing metaal	Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht	1.500 g
Kleur behuizing	Rood
	zwart

Bediening en display

Type weergave	LCD-display
	LED
Aantal LED's	10 St.

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	0 ... 90 %

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 65
Goedkeuringen	c UL US

Classificatie

Douanetariefnnummer	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ECLASS 16.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121600

Toebehoren

Aansluittechniek - verbindingskabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50131533	KB 900-1000 MSC	Verbindingskabel	Aansluiting 1: Sub-D, male, axiaal, 25 -polig Aansluiting 2: Sub-D, male, axiaal, 25 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 1.000 mm

Opmerking



Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.