

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50106957

TKS 40x60.P



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Technische gegevens

Basisgegevens

Toepassingsgebied	Pharma
-------------------	--------

Mechanische gegevens

Bouwvorm	rechthoekig
Afhankelijk van de richting	Nee
Tripelrastermaat	4 mm
Montagemaat breedte	41 mm
Montagemaat hoogte	60 mm
Montagemaat dikte	8 mm
Reflectievlak hoogte	56 mm
Reflectievlak breedte	37 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PES
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	16 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging kleefbaar
Materiaalverdraagzaamheid	ECOLAB

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

