

Teknik veri sayfası

Işık perdesi alıcı

Ürün no.: 50131646

CSL505-R100-3100-VB-M8

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı
- Kumanda ve gösterge
- Uygun verici
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Seri	505
Çalışma prensibi	Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü	Alıcı
Uygulama	Hassas nesne tespiti

Özel versiyon

Özel versiyon	Çapraz ışık taraması
	Çapraz ışın taraması
	Paralel ışın taraması
	Tanıma girişı
	Uyarı çıkışı

Optik veriler

İşletme bölgesi	0,3 ... 5 m
İşletme bölgesi	emniyetli çalışma mesafesi
Ölçüm alanının uzunluğu	3.100 mm
İşin sayısı	32 Adet
İşin uzaklığı	100 mm

Ölçüm verileri

Minimum nesne çapı	102,5 mm
--------------------	----------

Elektrik verileri

Koruma devresi	Endüksiyon koruması
	Kısa devre koruması
	Ters kutup koruması

Güç verileri

Besleme gerilimi U _B	18 ... 30 V, DC
---------------------------------	-----------------

Çıkışlar

Dijital anahtarlama çıkışı sayısı	2 Adet
-----------------------------------	--------

Anahtarlama çıkışları

Tür	Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü	DC
Anahtarlama akımı, maks.	150 mA

Anahtarlama çıkışı 1

Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi	NO/NC deęiştirme yapılabilir

Anahtarlama çıkışı 2

Anahtarlama elemanı	Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi	NO/NC deęiştirme yapılabilir

Zaman davranışı

Döngü süresi	36 ms
İşin başına tepki verme süresi	1.000 µs

Baęlantı

Baęlantı sayısı	1 Adet
-----------------	--------

Baęlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Sinyal ÇIKIŞ
	Tanıma girişı
Baęlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişı büyüklüęü	M8
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	Kübik
Ölçü (G x Y x U)	10 mm x 27 mm x 3.370 mm
Malzeme gövde	Metal
Metal gövde	Alüminyum
Malzeme lens kapaęı	Plastik
Net ağırlık	2.193 g
Gövde rengi	gümüş
Montaj braketı türü	Geçiş montaj braketı

Kumanda ve gösterge

Gösterge türü	LED
LED sayısı	2 Adet
Konfigürasyon/parametrelendirme türü	pim tahsisi üzerinden
	Yazılım

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-30 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama	-40 ... 65 °C

Sertifikalar


Koruma sınıfı	IP 65
Güvenlik sınıfı	III
Geçerli norm	EN 60947-5-2 (Almanca sürümü)

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	90314990
ECLASS 5.1.4	27270910
ECLASS 8.0	27270910
ECLASS 9.0	27270910
ECLASS 10.0	27270910
ECLASS 11.0	27270910
ECLASS 12.0	27270910
ECLASS 13.0	27270910
ECLASS 14.0	27270910
ECLASS 15.0	27270910
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
ETIM 9.0	EC002549
ETIM 10.0	EC002549

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Lütfen kullanım kılavuzundaki Teknik veriler, ölçekli çizimler bölümündeki ayrıntılı ölçü bilgilerini dikkate alın.

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
	Sinyal ÇIKIŞ
	Tanıtmaya giriş
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dışı büyüklüğü	M8
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	4 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin	Pin tahsisı
1	V+
2	OUT 1 / tanıtma / uyarı çıkışı
3	GND
4	ÇIKIŞ 2

Kumanda ve gösterge

LED 1 ekranı	LED 2 ekranı	Anlam
Kapalı	Kapalı	Kapalı
kırmızı, sürekli ışık	kırmızı, sürekli ışık	İşletime hazır olma
kırmızı, sürekli ışık	Kapalı	Nesne tespit edildi
kırmızı, yanıp sönüyor	kırmızı, sürekli ışık	Hafif hatayla kullanıma hazır
kırmızı, yanıp sönüyor	Kapalı	Hafif hatalı nesne algılandı
kırmızı, çift yanıp sönüyor	Kapalı	Konfigürasyon hatası
kırmızı, eş fazlı yanıp sönüyor	kırmızı, eş fazlı yanıp sönüyor	Ağır hata A
kırmızı, ters fazlı yanıp sönüyor	kırmızı, ters fazlı yanıp sönüyor	Ağır hata B
kırmızı, sürekli ışık	kırmızı, çift yanıp sönüyor	Ayarlama işlemi başarılı oldu

Uygun verici

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50132067	CSL505-T100-3100-VB-M8	Işık perdesi verici	Uygulama: Hassas nesne tespiti Özel versiyon: Çapraz ışın taraması, Çapraz ışık taraması, Paralel ışın taraması İşletme bölgesi: 0,3 ... 5 m Bağlantı: Yuvarlak konektör, M8, 4 kutuplu

Aksesuarlar

Bağlantı teknolojisi - bağlantı kabloları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50130856	KD U-M8-4A-P1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M8, eksenel, dişi, 4 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PUR
50130850	KD U-M8-4A-V1-050	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M8, eksenel, dişi, 4 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 5.000 mm Malzeme kılıf: PVC
50130869	KD U-M8-4W-V1-020	Bağlantı kablosu	Bağlantı 1: Yuvarlak konektör, M8, açılı, dişi, 4 kutuplu Yuvarlak konektör, LED: Hayır Bağlantı 2: açık uç Korumalı: Hayır Kablo uzunluğu: 2.000 mm Malzeme kılıf: PVC

Parametre cihazları

Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
50132069	CSL505-Interface	Modül	Fonksiyonlar: Yapılandırma ve test cihazı Bağlantı: Sub-D

Aksesuarlar

Uyarı



☞ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.