

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50130833

KS U-M8-3A-P1-100

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Uygulama | Yağa/yağlama maddelerine karşı dayanım |
|----------|----------------------------------------|

## Elektrik verileri

## Güç verileri

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Çalışma voltajı | Maks. 50 V AC / 60 V DC |
|-----------------|-------------------------|

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
|---------------|--------------------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
|---------------------|----|

|     |       |
|-----|-------|
| Tip | erkek |
|-----|-------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Malzeme kavrama cismi | PUR |
|-----------------------|-----|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Kutup sayısı | 3 kutuplu |
|--------------|-----------|

|          |         |
|----------|---------|
| Versiyon | eksenel |
|----------|---------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır |
|-------------------------|-------|

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilit | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Kablo özellikleri

|                |        |
|----------------|--------|
| İletken sayısı | 3 Adet |
|----------------|--------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| İletken enine kesiti | 0,25 mm <sup>2</sup> |
|----------------------|----------------------|

|     |    |
|-----|----|
| AWG | 24 |
|-----|----|

|            |       |
|------------|-------|
| Renk kılıf | siyah |
|------------|-------|

|          |       |
|----------|-------|
| Korumalı | Hayır |
|----------|-------|

|            |      |
|------------|------|
| Silikonsuz | Evet |
|------------|------|

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Kablo versiyonu | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık) |
|-----------------|------------------------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Kablo çapı (dış) | 4,3 mm |
|------------------|--------|

|                |           |
|----------------|-----------|
| Kablo uzunluğu | 10.000 mm |
|----------------|-----------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Malzeme kılıf | PUR |
|---------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| İletken izolasyonu | PUR |
|--------------------|-----|

|               |                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Travers oranı | 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s <sup>2</sup> ivmelenme |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Çekme zinciri uygunluğu | Evet |
|-------------------------|------|

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış kaplamanın özellikleri | FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | hidroliz ve mikrobiyal karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Burulma kapasitesi | ± 180° / m (maks. 2 mil. çevrim, 35 çevrim / dak) |
|--------------------|---------------------------------------------------|

## Mekanik bilgiler

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Anahtar genişliği                        | 9 mm                 |
| Net ağırlık                              | 241 g                |
| Eğilme döngüleri                         | 5.000.000 Adet       |
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.      | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı  |

## Kumanda ve gösterge

## Çevresel veriler

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme      | -25 ... 80 °C |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -40 ... 80 °C |

## Sertifikalar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Koruma sınıfı    | IP 65   |
|                  | IP 67   |
| Sertifikasyonlar | c UL US |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ECLASS 13.0           | 27060311 |
| ECLASS 14.0           | 27060311 |
| ECLASS 15.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |
| ETIM 9.0              | EC001855 |
| ETIM 10.0             | EC001855 |

## Elektrik bağlantısı


### Bağlantı 1

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı türü           | Yuvarlak konnektör                                                                     |
| Vida dişi büyüklüğü     | M8                                                                                     |
| Tip                     | erkek                                                                                  |
| Malzeme kavrama cismi   | PUR                                                                                    |
| Kutup sayısı            | 3 kutuplu                                                                              |
| Versiyon                | eksenel                                                                                |
| Yuvarlak konnektör, LED | Hayır                                                                                  |
| Kilit                   | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

### Pin

### İletken rengi

|   |            |
|---|------------|
| 1 | kahverengi |
| 3 | Mavi       |
| 4 | siyah      |



### Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

