

Teknik veri sayfası

Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50133389

KS GB-M12-8A-P7-100

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Arayüz için uygundur	Ethernet
----------------------	----------

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 125 V AC/DC
-----------------	-------------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	X kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	8 Adet
İletken enine kesiti	0,14 mm ²
AWG	26
Renk kılıf	Yeşil
Korumalı	Evet
Siliconsuz	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	6,4 mm
Kablo uzunluğu	10.000 mm
Malzeme kılıf	PUR
İletken izolasyonu	PE
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır
Dış kaplamanın özellikleri	FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir
Dış kaplamanın dayanıklılığı	VDE 072 uyarınca iyi yağ, benzin ve kimyasal dayanım, IEC 60332 / VDE 0472 uyarınca aleve karşı dayanım

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	13 mm
Net ağırlık	411 g
Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.	min. 10 x kablo çapı
Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min.	min. 5 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme	-5 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme	-40 ... 80 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 65
	IP 67

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme kavrama cismi	PUR
Kutup sayısı	8 kutuplu
Kodlama	X kodlu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 2

Bağlantı türü

açık uç

Devre şeması

Bağlantı şeması

