

Teknik veri sayfası

Set yansıtıcı bant

Ürün no.: 50110190

SET Reflexf. NR.6 30x288

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

İçeriği	4 adet yansıtıcı bant 30 x 288 mm
---------	-----------------------------------

Mekanik bilgiler

Yapı şekli	dikdörtgen
Yöne bağlı	Evet
Montaj ölçüsü genişliği	30 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği	288 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği	288 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği	30 mm
Yansıtma yüzeyi, Ek bilgi	Yansıtma yüzeyinde maks. 1 mm'lik bir ayırma çizgisi bulunabilir
Malzeme reflektör	Plastik
Değişken polarizasyonlu	Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı	PMMA
Aktif yüzey yapısı	Mikro üçlü
Net ağırlık	6 g
Montaj braket türü	kendinden yapışkanlı

Çevresel veriler


Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	39191080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ECLASS 16.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467
UNSPSC 26.08	39121551

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Uyarılar

UYARI



Yansıtıcı bant bir ayırım çizgisine sahiptir