

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50137270

KD S-M30-30A-V1-100

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Uygulama	Kimyasallara karşı dayanım
----------	----------------------------

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M30
Tip	dişi
Kutup sayısı	30 kutuplu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------

Kablo özellikleri

İletken sayısı	30 Adet
Renk kılıf	siyah
Korumalı	Evet
Kablo versiyonu	Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)
Kablo çapı (dış)	9 mm
Kablo uzunluğu	10.000 mm
Malzeme kılıf	PVC
Çekme zinciri uygunluğu	Hayır

Mekanik bilgiler

Net ağırlık	1.316 g
-------------	---------

Sertifikalar

Sertifikasyonlar	RoHS
------------------	------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M30
Tip	dişi
Kutup sayısı	30 kutuplu
Versiyon	eksenel
Yuvarlak konnektör, LED	Hayır
Konnektör gövdesi	Blendaj

Pin

İletken rengi

1	beyaz
2	kahverengi
3	Yeşil
4	gri
5	pembe
6	Kırmızı
7	Sarı
8	siyah
9	mor
10	gri / pembe
11	Kırmızı / Mavi
12	beyaz / Yeşil
13	kahverengi / Yeşil
14	beyaz / Sarı
15	kahverengi / Sarı
16	beyaz / gri
17	gri / kahverengi



Elektrik bağlantısı

Pin	İletken rengi
18	beyaz / pembe
19	kahverengi / pembe
20	beyaz / Mavi
21	kahverengi / Mavi
22	beyaz / Kırmızı
23	kahverengi / Kırmızı
24	beyaz / siyah
25	kahverengi / siyah
26	gri / Sarı
27	pembe / Yeşil
28	-
29	Mavi
30	gri / Yeşil

Bağlantı 2

Bağlantı türü	açık uç
---------------	---------