

## Teknik veri sayfası

### Bağlantı birimi

Ürün no.: 53800150

CU400P-3M12

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Bunlar için uygundur: | RSL 420P emniyet lazer alan tarayıcı |
|                       | RSL 450P emniyet lazer alan tarayıcı |
|                       | RSL 455P emniyet lazer alan tarayıcı |

## Bağlantı

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Bağlantı sayısı     | 3 Adet                              |
| <b>Bağlantı 1</b>   |                                     |
| İşlev               | Gerilim beslemesi                   |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör                   |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                                 |
| Tip                 | erkek                               |
| Malzeme             | Metal                               |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu                           |
| Kodlama             | A kodlu                             |
| <b>Bağlantı 2</b>   |                                     |
| İşlev               | PROFINET/PROFIsafe iletişimi, giriş |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör                   |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                                 |
| Tip                 | dişi                                |
| Malzeme             | Metal                               |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu                           |
| Kodlama             | D kodlu                             |
| <b>Bağlantı 3</b>   |                                     |
| İşlev               | PROFINET/PROFIsafe iletişimi, çıkış |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör                   |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                                 |
| Tip                 | dişi                                |
| Malzeme             | Metal                               |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu                           |
| Kodlama             | D kodlu                             |

## Mekanik bilgiler

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Ölçü (G x Y x U)    | 140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm |
| Malzeme gövde       | Metal                       |
| Metal gövde         | Çinko baskı döküm           |
| Net ağırlık         | 1.700 g                     |
| Gövde rengi         | siyah                       |
| Montaj braketi türü | Süngü sistemi               |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279290 |
| ECLASS 8.0            | 27279290 |
| ECLASS 9.0            | 27279090 |
| ECLASS 10.0           | 27272791 |
| ECLASS 11.0           | 27272791 |
| ECLASS 12.0           | 27272791 |
| ECLASS 13.0           | 27272791 |
| ECLASS 14.0           | 27272791 |
| ECLASS 15.0           | 27272791 |
| ETIM 5.0              | EC002498 |
| ETIM 6.0              | EC003015 |
| ETIM 7.0              | EC003015 |
| ETIM 8.0              | EC003015 |
| ETIM 9.0              | EC003015 |
| ETIM 10.0             | EC003015 |

## Elektrik bağlantısı


## Bağlantı 1

## XD1

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| İşlev               | Gerilim beslemesi |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12               |
| Tip                 | erkek             |
| Malzeme             | Metal             |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu         |
| Kodlama             | A kodlu           |
| Konnektör gövdesi   | FE/KILIF          |

## Pin Pin tahsis

|   |       |
|---|-------|
| 1 | +24 V |
| 2 | EA1   |
| 3 | 0 V   |
| 4 | EA2   |



## Elektrik bağlantısı

# Leuze


### Bağlantı 2

### XF1

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| İşlev               | PROFINET/PROFIsafe iletişimi, giriş |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör                   |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                                 |
| Tip                 | dişi                                |
| Malzeme             | Metal                               |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu                           |
| Kodlama             | D kodlu                             |
| Konnektör gövdesi   | FE/KILIF                            |

### Pin Pin tahsisi

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |



### Bağlantı 3

### XF2

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| İşlev               | PROFINET/PROFIsafe iletişimi, çıkış |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konektör                   |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                                 |
| Tip                 | dişi                                |
| Malzeme             | Metal                               |
| Kutup sayısı        | 4 kutuplu                           |
| Kodlama             | D kodlu                             |
| Konnektör gövdesi   | FE/KILIF                            |

### Pin Pin tahsisi

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |

