

Teknik veri sayfası

Bağlantı bölümü

Ürün no.: 50148808

MS 3007

İçerik

- Teknik veriler
- Boyutlandırılmış çizimler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur: BPS 3007i

Arayüz

Tür SSI

Bağlantı

Bağlantı sayısı 3 Adet

Bağlantı 1

İşlev PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Malzeme Metal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama A kodlu

Bağlantı 2

Bağlantı türü USB

Konektör tipi USB 2.0 Mini-B

Bağlantı 3

İşlev HOST/BUS IN

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip erkek

Malzeme Metal

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama B kodlu

Mekanik bilgiler

Yapı şekli Kübik

Ölçü (G x Y x U) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm

Malzeme gövde Metal

Metal gövde Alüminyum baskı döküm

Net ağırlık 70 g

Gövde rengi Kırmızı

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 84733080

ECLASS 5.1.4 27280190

ECLASS 8.0 27280190

ECLASS 9.0 27279090

ECLASS 10.0 27280192

ECLASS 11.0 27280191

ECLASS 12.0 27280191

ECLASS 13.0 27280191

ECLASS 14.0 27280191

ECLASS 15.0 27280191

ETIM 5.0 EC002498

ETIM 6.0 EC003015

ETIM 7.0 EC003015


ETIM 8.0 EC003015

ETIM 9.0 EC003015

ETIM 10.0 EC003015

Boyutlandırılmış çizimler

Tüm ölçü bilgileri milimetre cinsindendir



Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	PWR / SW GİRİŞ / ÇIKIŞ
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu

Pin Pin tahsisi

1	VIN
2	SWIO 1
3	GNDIN
4	SWIO 2
5	FE

Bağlantı 2

Bağlantı türü	USB
Konnektör tipi	USB 2.0 Mini-B

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 3

İşlev	HOST/BUS IN
Bağlantı türü	Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	erkek
Malzeme	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	B kodlu

Pin	Pin tahsisi
1	DATA+
2	VERİ-
3	CLK+
4	CLK-
5	FE