

## Teknik veri sayfası Konnektör

Ürün no.: 50149063

S PL-M12-5A-K

### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Güç verileri

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Çalışma voltajı       | 63 V DC                      |
| Ölçüm işletmesi akımı | 1,5 mm <sup>2</sup> 'de 12 A |
|                       | 2,5 mm <sup>2</sup> 'de 16 A |

## Bağlantı

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
|-----------------|--------|

## Bağlantı 1

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12                |
| Tip                   | erkek              |
| Malzeme               | Metal              |
| Malzeme kavrama cismi | Plastik            |
| Kutup sayısı          | 5 kutuplu          |
| Kodlama               | L kodlu            |
| Versiyon              | eksenel            |

## Bağlantı 2

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bağlantı türü | Vidalı terminal |
|---------------|-----------------|

## Kablo özellikleri

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| İzin verilen iletken kesiti | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-----------------------------|

## Mekanik bilgiler

|              |               |
|--------------|---------------|
| Yapı şekli   | Silindirik    |
| Ölçü (Ø x U) | 25 mm x 70 mm |
| Net ağırlık  | 43 g          |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Bağlantı türü         | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü   | M12                |
| Tip                   | erkek              |
| Malzeme               | Metal              |
| Malzeme kavrama cismi | Plastik            |
| Kutup sayısı          | 5 kutuplu          |
| Kodlama               | L kodlu            |
| Versiyon              | eksenel            |

## Pin Pin tahsisi

|   |          |
|---|----------|
| 1 | VCC      |
| 2 | GND      |
| 3 | GND      |
| 4 | VCC      |
| 5 | FE/KILIF |

## Bağlantı 2

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bağlantı türü | Vidalı terminal |
|---------------|-----------------|

## Çevresel veriler

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 105 °C |
|-------------------------|----------------|

## Sertifikalar

|               |       |
|---------------|-------|
| Koruma sınıfı | IP 67 |
|---------------|-------|

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27440102 |
| ECLASS 9.0            | 27069190 |
| ECLASS 10.0           | 27440102 |
| ECLASS 11.0           | 27440102 |
| ECLASS 12.0           | 27440116 |
| ECLASS 13.0           | 27440116 |
| ECLASS 14.0           | 27440116 |
| ECLASS 15.0           | 27440116 |
| ETIM 5.0              | EC002635 |
| ETIM 6.0              | EC002635 |
| ETIM 7.0              | EC002635 |
| ETIM 8.0              | EC002635 |
| ETIM 9.0              | EC002635 |
| ETIM 10.0             | EC002635 |

