

## Teknik veri sayfası


### Adaptör seti

Ürün no.: 50151531

MA-DCR50-S7

#### İçerik

- Teknik veriler
- Diyagramlar
- Kumanda ve gösterge
- Uyarılar



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

Tür	açık iletken plaka Laboratuvar ve test amaçları için adaptör iletken plaka
-----	--

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Besleme gerilimi $U_B$	5 V, DC, USB ile bilgisayardan
------------------------	--------------------------------

## Mekanik bilgiler

Ölçü (G x Y x U)	30 mm x 10 mm x 65 mm
Net ağırlık	51 g

## Kumanda ve gösterge


Gösterge türü	LED
LED sayısı	2 Adet

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85340090
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440320
ECLASS 9.0	19200502
ECLASS 10.0	27440320
ECLASS 11.0	27440320
ECLASS 12.0	27440320
ECLASS 13.0	27440320
ECLASS 14.0	27440320
ECLASS 15.0	27440320
ETIM 5.0	EC000313
ETIM 6.0	EC000313
ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313
ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313

## Diyagramlar

## Elektrik bağlantısı / Yerleşim



- 1 Tarama motoru konumu DCR50M2/R2-S7
- 2 Tarama motoruna 12 pinli ZIF bağlantısı
- 3 Tetikleme butonu
- 4 LED yeşil, okuma başarılı
- 5 LED kırmızı, çalışma voltajı aktif
- 6 Sesli uyarıcı, okuma başarılı
- 7 USB - UART bridge IC
- 8 USB-Virtual Comm portu için mikro USB bağlantısı
- 9 USB-HID için mikro USB bağlantısı

## Kumanda ve gösterge

LED	Ekran	Anlam
1	yeşil, sürekli ışık	Okuma başarılı
2	kırmızı, sürekli ışık	Çalışma voltajı aktif

## Uyarılar



## Kullanım amacına dikkat edin!



- Ürün bir emniyet sensörü değildir ve personel koruma amaçlı değildir.
- Ürün sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Ürünü sadece amacına uygun kullanıma göre kullanın.

## Uyarılar

### UYARI



Adaptör iletken plakanın kullanımı  
MA-DCR50-S7 adaptör iletken plaka sadece laboratuvarında ve test amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve endüstriyel uygulamalar için kullanılmamalıdır!