

技术数据表


接头

配件编号: 50137268

D U-M30-30A-M

内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同

技术参数

电气数据	
性能数据	
连接	
接口数量	1 个
连接1	
类型	接头
螺纹规格	M30
类型	插座
材料	金属
柄体材料	金属
引脚数	30 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	焊接
机械参数	
净重	90 g

分类	
税率编号	85366990
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ECLASS 14.0	27440116
ECLASS 15.0	27440116
ECLASS 16.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635
ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
UNSPSC 26.08	39121413

电气连接

连接1	
类型	接头
螺纹规格	M30
类型	插座
材料	金属
柄体材料	金属
引脚数	30 个引脚
规格	直形
连接2	
类型	焊接