


Technisch gegevensblad Aansluitkabel

Art.-nr.: 50108139

KB-ROD4-CP-10000

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Applicatie	Chemicaliënbestendig
Parameteropslag	Ja

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Bedrijfsspanning	30 V AC/DC

Aansluiting

Aansluiting 1	
Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	15 -polig
Uitvoering	axiaal
Aansluiting 2	
Type aansluiting	open uiteinde
Kabeleigenschappen	
Aantal aders	15 St.
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Aansluitkabel (eenzijdig open)
Kabellengte	10.000 mm
Materiaal mantel	PVC
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Mechanische gegevens

Nettogewicht	1.159 g
--------------	---------

Bediening en display

Certificeringen

US-patenten	US 7,696,468 B
-------------	----------------

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Sub-D
Ronde stekker, LED	Nee
Type	female
Aantal polen	15 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------