

## Technisch gegevensblad Montagesysteem

Art.-nr.: 50120425

BTU 300M.5-D12

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| omvat                      | 2 st. bout M4 x 20           |
|                            | 2 st. bout M4 x 25           |
|                            | 2 st. montagemoer M4         |
|                            | 2 st. onderlegging           |
| Geschikt voor productgroep | Optische afstandssensoren    |
|                            | Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor              | ODSL 9                       |
|                            | Sensoren uit de serie 10     |
|                            | Sensoren uit de serie 46B    |
|                            | Sensoren uit de serie 46C    |
|                            | Sensoren uit de serie 8      |

### Mechanische gegevens

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS | V2A                        |
| Nettogewicht                             | 103 g                      |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel     | Montagesysteem             |
| Type bevestiging, installatiezijde       | Plaatklembevestiging       |
|                                          | voor ronde stang 12 mm     |
| Type bevestiging, apparaatzijde          | Geschikt voor M4-schroeven |
|                                          | schroefbaar                |
| Type bevestigingsonderdeel               | draaibaar 360°             |
|                                          | instelbaar                 |
|                                          | klembaar                   |
| Materiaal bevestigingsonderdelen         | RVS                        |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 76169990 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279202 |
| ECLASS 8.0         | 27279202 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273701 |
| ECLASS 11.0        | 27273701 |
| ECLASS 12.0        | 27273701 |
| ECLASS 13.0        | 27273701 |
| ECLASS 14.0        | 27273701 |
| ECLASS 15.0        | 27273701 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

