

## Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50130450

E4-V1-DB-C



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Opmerkingen
- Toebehoren



# Technische gegevens

## Basisgegevens

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Serie              | E4                                   |
| Geschikt voor      | Signaalzuilelementen uit de serie E4 |
| Type signaalgeving | optisch                              |

## Elektrische gegevens

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Levensduur               | > 100.000 h       |
| <b>Prestatiegegevens</b> |                   |
| Voedingsspanning $U_B$   | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stroomopname, max.       | 32 mA             |

## Mechanische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Bouwvorm                 | cilindrisch    |
| Afmeting (Ø x l)         | 40 mm x 62 mm  |
| Materiaal behuizing      | Kunststof      |
| Nettogewicht             | 45 g           |
| Type bevestiging         | Bajonetsysteem |
| Type lichtmiddel         | LED/24V        |
| Signaalbeeld             | Knipperlicht   |
| Bolkapkleur              | helder         |
| Knipper-/flitsfrequentie | 2 Hz           |
| Uitstraalhoek            | 360°           |

## Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
|------------------------------|---------------|

## Certificeringen

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Beschermingsgraad | IP 66   |
| Goedkeuringen     | c UL US |

## Classificatie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Douanetariefnnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4        | 27371220 |
| ECLASS 8.0          | 27371220 |
| ECLASS 9.0          | 27371220 |
| ECLASS 10.0         | 27371220 |
| ECLASS 11.0         | 27371220 |
| ECLASS 12.0         | 27371220 |
| ECLASS 13.0         | 27371220 |
| ECLASS 14.0         | 27371220 |
| ECLASS 15.0         | 27371220 |
| ETIM 5.0            | EC000232 |
| ETIM 6.0            | EC000232 |
| ETIM 7.0            | EC000232 |
| ETIM 8.0            | EC000232 |
| ETIM 9.0            | EC000232 |
| ETIM 10.0           | EC000232 |

# Opmerkingen



## Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚡ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚡ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚡ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



## Bij UL-applicaties:



- ⚡ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).

## Toebehoren

## Montage

|                                                                                     | Art.-nr. | Benaming   | Artikel            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 50130455 | E4-MH1     | Signaalzuilelement | Aansluiting: Klem, Push-In techniek<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Diameter: 40 mm<br>Uitvoering: Horizontale montage<br>Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal<br>Bolkapmodule: 5 stuks max.<br>Moduleopname: eenzijdig<br>Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66 |
|    | 50130458 | E4-MP1-100 | Signaalzuilelement | Aansluiting: Klem, Push-In techniek<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Diameter: 40 mm<br>Uitvoering: Voetmontage<br>Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / horizontaal<br>Bolkapmodule: 5 stuks max.<br>Moduleopname: eenzijdig<br>Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66         |
|    | 50130456 | E4-MW1     | Signaalzuilelement | Aansluiting: Klem, Push-In techniek<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Diameter: 40 mm<br>Uitvoering: Hoekmontage<br>Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal<br>Bolkapmodule: 5 stuks max.<br>Moduleopname: eenzijdig<br>Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66           |
|  | 50130457 | E4-MW2     | Signaalzuilelement | Aansluiting: Klem, Push-In techniek<br>Bouwvorm: cilindrisch<br>Diameter: 40 mm<br>Uitvoering: Hoekmontage<br>Bevestiging, installatiezijde: schroefbaar / verticaal<br>Bolkapmodule: 10 stuks max.<br>Moduleopname: tweezijdig<br>Omgevingstemperatuur: -30 ... 60 °C<br>Beschermingsgraad: IP 66         |

### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.