


Technisch gegevensblad Verbindingskabel

Art.-nr.: 50131532

KB 900-5000

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Barcodelezer serie BCL 900i
---------------	-----------------------------

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	17 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
Ronde stekker, LED	Nee

Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-HD
Uitvoering	axiaal
Aantal polen	25 -polig
Type	male

Kabeleigenschappen

Aantal aders	17 St.
Kleur mantel	blauw
Afgeschermd	Ja
Kabeluitvoering	Verbindingskabel
Kabellengte	5.000 mm
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

Mechanische gegevens

Nettogewicht	247 g
--------------	-------

Bediening en display

Classificatie

Douanetariefnnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	female
Aantal polen	17 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal
Ronde stekker, LED	Nee

Aansluiting 2

Type aansluiting	Sub-HD
Uitvoering	axiaal
Aantal polen	25 -polig
Type	male