

## 기술 데이터 시트


### 상호접속 케이블

품목 번호: 50136759

KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-030

#### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



# 기술 데이터

## 기본 데이터

|        |      |
|--------|------|
| 어플리케이션 | 내화학성 |
|--------|------|

## 연결

### 연결 1

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | 암      |
| 핀 개수        | 5 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 액시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |

### 연결 2

|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 5 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 액시얼    |

### 케이블 특성

|            |   |
|------------|---|
| 와이어 개수     | 5 개수  |
| 와이어 단면     | 0.34 mm <sup>2</sup>                                |
| 덮개 색상      | 흑색  |
| 차폐됨        | 아니요   |
| 실리콘 불포함    | 예   |
| 케이블 모델     | 상호접속 케이블  |
| 케이블 직경(외경) | 5 mm  |
| 케이블 길이     | 3,000 mm  |
| 덮개 재료      | PVC   |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요   |
| 바깥 피복 특성   | CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음, 납 없음, 가공하기 쉬움               |
| 바깥 피복 항구성  | 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1에 따른 내연성 |

## 기술 데이터

|      |       |
|------|-------|
| 키 넓이 | 13 mm |
| 순중량  | 128 g |

## 조작 및 표시

### 인증

|       |         |
|-------|---------|
| 보호 등급 | IP 67   |
|       | IP 65   |
| 인증    | c UL US |

### 분류

|              |          |
|--------------|----------|
| HS 번호        | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0   | 27279218 |
| ECLASS 9.0   | 27060311 |
| ECLASS 10.0  | 27060311 |
| ECLASS 11.0  | 27060311 |
| ECLASS 12.0  | 27060311 |
| ECLASS 13.0  | 27060311 |
| ECLASS 14.0  | 27060311 |
| ECLASS 15.0  | 27060311 |
| ECLASS 16.0  | 27060311 |
| ETIM 5.0     | EC001855 |
| ETIM 6.0     | EC001855 |
| ETIM 7.0     | EC001855 |
| ETIM 8.0     | EC001855 |
| ETIM 9.0     | EC001855 |
| ETIM 10.0    | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

# 전기 연결


## 연결 1

|             |        |
|-------------|--------|
| 연결부 종류      | 원형 커넥터 |
| 나사 크기       | M12    |
| 유형          | 암      |
| 핀 개수        | 5 핀    |
| 엔코딩         | A-코딩됨  |
| 버전          | 액시얼    |
| 원형 커넥터, LED | 아니요    |

## 연결 2


|        |        |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기  | M12    |
| 유형     | Male   |
| 핀 개수   | 5 핀    |
| 엔코딩    | A-코딩됨  |
| 버전     | 액시얼    |

## 회로도



## 액세서리

### 일반

|  | 품목 번호    | 명칭            | 품목 | 설명  |
|--|----------|---------------|----|---|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | 공구 | 종류: 토크 렌치<br>키 넓이: 13 mm<br>토크: 0.6 N·m<br>재료: 플라스틱, 스테인리스<br>주변 온도: -40 ... 120 °C |

### 참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.