

Technisch gegevensblad Modulaire aansluitmodule

Art.-nr.: 50129663

MA 900



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MA 900
Geschikt voor	Barcodelezer serie BCL 900i

Interface

Type	RS 232, RS 422
------	----------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting 1	
Functie	BUS IN
	BUS OUT
	Data-interface
	PWR / SW IN / OUT
	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Sub-D
Aantal polen	25 -polig

Mechanische gegevens

Bouwvorm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	193 mm x 180 mm x 71 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	800 g
Kleur behuizing	Rood
	zwart

Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	6 St.

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 65
Goedkeuringen	c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer	84733080
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ECLASS 15.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	BUS IN
	BUS OUT
	Data-interface
	PWR / SW IN / OUT
	Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting	Sub-D
Type	female
Aantal polen	25 -polig

Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1 POWER	blauw	Voedingsspanning aan
2 TRIGGER	groen	Toestand ingang trigger-sensor
3 ENC/TACH	groen	Toestand ingang encoder/tachometer
4 IN3	groen	Toestand ingang 3
5 OUT 1	Geel	Toestand uitgang 1
6 OUT 2	Geel	Toestand uitgang 2

Toebehoren

Aansluittechniek - verbindingskabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50131529	KB 900-3000	Verbindingskabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 17 -polig Aansluiting 2: Sub-HD, axiaal, male, 25 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 3.000 mm

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.