

Technisch gegevensblad Verdeler

Art.-nr.: 50130990

MD 7XXP-11-88IO3-12



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Ingangen

Schakelement	PNP
--------------	-----

Prestatiegegevens

Somstroom	1,5 A
-----------	-------

Ingangsgegevenslogica

Nominale ingangsspanning U_N	24 V DC
--------------------------------	---------

Aansluiting

Basisaansluiting

Type aansluiting	Ronde stekker
Functie	Verbinding met besturing
Schroefdraadmaat	M12
Aantal polen	12 -polig
Codering	A-gecodeerd
Type	male

Verdeelaansluitingen

Aantal aansluitingen	8 St.
Schroefdraadmaat	M8
Aantal polen	3 -polig
Codering	A-gecodeerd
Type	female
Materiaal	Kunststof
Materiaal afdichting O-ring	TPU
Materiaal contacten	verguld
Bedrijfsstroom per contact	1,5 A

Mechanische gegevens

Bouwvorm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	30 mm x 31,5 mm x 127 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	127 g
Aanhaalmoment bout	0 N·m

Bediening en display

Type weergave	LED
---------------	-----

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 70 °C, Afhankelijk van de aangesloten kabel
------------------------------	---

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67 IP 65
Goedkeuringen	c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279219
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ECLASS 13.0	27440108
ECLASS 14.0	27440108
ECLASS 15.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC002585
ETIM 9.0	EC002585
ETIM 10.0	EC002585


Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting


Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	Insteeklocatie 1-10 / contact 1	bruin
2	Insteeklocatie 1-10 / contact 3	blauw
3	Insteeklocatie 1 / contact 4	wit
4	Insteeklocatie 2 / contact 4	groen
5	Insteeklocatie 5 / contact 4	roze
6	Insteeklocatie 3 / contact 4	Geel
7	Insteeklocatie 7 / contact 4	zwart
8	Insteeklocatie 4 / contact 4	grijs
9	Insteeklocatie 6 / contact 4	Rood
10	Insteeklocatie 8 / contact 4	violet
11	Insteeklocatie 9 / contact 4	grijs / roze
12	Insteeklocatie 10 / contact 4	blauw / Rood



Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	+	bruin
3	-	blauw
4	S1	zie bovenstaande tabel



Bedradingsschema's



Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan	Bedrijfsspanning aanwezig
2	geel, permanent aan	Signaal 1

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50139769	KD U-M12-CA-P1-020	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50139770	KD U-M12-CA-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50139771	KD U-M12-CA-P1-100	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR

Toebehoren

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134479	CAP M8K-Set	Aansluitkap	Type: Afsluitkap voor vrije insteeklocaties Schroefdraadmaat: M8 Materiaal: Kunststof

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.