

Technisch gegevensblad


Adapterkabel

Art.-nr.: 50134949

KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor interface	Ethernet
-------------------------	----------

Interface

Ethernet

Overdrachtssnelheid	10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Port
---------------------	-------------------------------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ45
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 3.0 standard-A

Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	71 mm x 26 mm x 16,2 mm
Nettogewicht	47 g
Kleur behuizing	wit

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 ... 70 °C

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 20
Goedkeuringen	FCC
	RoHS

Software

Systeemeisen	Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
--------------	--

Classificatie

Douanetariefnummer	85176200
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060313
ECLASS 11.0	27060313
ECLASS 12.0	27060313
ECLASS 13.0	27060313
ECLASS 14.0	27060313
ECLASS 15.0	27060313
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ45
------------------	------

Aansluiting 2

Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 3.0 standard-A