

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50134985

MTKS 20x30.1

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwvorm	rechthoekig
Tripelrastermaat	1 mm
Montagemaat breedte	20,5 mm
Montagemaat hoogte	43 mm
Montagemaat dikte	3,5 mm
Reflectievlak hoogte	28,5 mm
Reflectievlak breedte	18,5 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	2 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging kleefbaar

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

