

## Scheda tecnica dati


### Cavo di interconnessione

Cod. art.: 150766

CB-M12-SC44

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Collegamento elettrico
- Schemi elettrici



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati di base

<b>Idoneo per</b>	Barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza COMPACTplus-m Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza COMPACTplus-m Cortine fotoelettriche di sicurezza COMPACTplus-m
-------------------	--

### Proprietà del cavo

<b>Numero di conduttori</b>	4 pezzo(i)
<b>Schermato</b>	No
<b>Modello di cavo</b>	Cavo di interconnessione
<b>Lunghezza cavo</b>	1.000 mm
<b>Idoneità per catena portacavi</b>	No

### Collegamento

#### Collegamento 1

<b>Tipo di collegamento</b>	Connettore circolare
<b>Grandezza della filettatura</b>	M12
<b>Tipo</b>	male
<b>Numero di poli</b>	4 poli
<b>Codifica</b>	Codifica A
<b>Modello</b>	Assiale

#### Collegamento 2

<b>Tipo di collegamento</b>	Connettore circolare
<b>Grandezza della filettatura</b>	M12
<b>Tipo</b>	female
<b>Numero di poli</b>	4 poli
<b>Codifica</b>	Codifica A
<b>Modello</b>	Assiale

#### Collegamento 3

<b>Tipo di collegamento</b>	Connettore circolare
<b>Grandezza della filettatura</b>	M12
<b>Tipo</b>	female
<b>Numero di poli</b>	4 poli
<b>Codifica</b>	Codifica A
<b>Modello</b>	Assiale

### Dati meccanici

<b>Peso netto</b>	81 g
-------------------	------


### Certificazioni

### Classificazione

<b>Voce tariffaria doganale</b>	85444290
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279201
<b>ECLASS 8.0</b>	27279218
<b>ECLASS 9.0</b>	27060311
<b>ECLASS 10.0</b>	27060311
<b>ECLASS 11.0</b>	27060311
<b>ECLASS 12.0</b>	27060311
<b>ECLASS 13.0</b>	27060311
<b>ECLASS 14.0</b>	27060311
<b>ECLASS 15.0</b>	27060311
<b>ECLASS 16.0</b>	27060311
<b>ETIM 5.0</b>	EC001855
<b>ETIM 6.0</b>	EC001855
<b>ETIM 7.0</b>	EC001855
<b>ETIM 8.0</b>	EC001855
<b>ETIM 9.0</b>	EC001855
<b>ETIM 10.0</b>	EC001855

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri



## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	male
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

### Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

### Collegamento 3

Tipo di collegamento	Connettore circolare
Grandezza della filettatura	M12
Tipo	female
Numero di poli	4 poli
Codifica	Codifica A
Modello	Assiale

## Schemi elettrici

