

## Technisch gegevensblad

### Muting signaallamp

Art.-nr.: 50135453

M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200



Afbeelding kan afwijken

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Serie              | M4      |
| Type signaalgeving | optisch |

### Optische gegevens

|           |     |
|-----------|-----|
| Lichtbron | wit |
|-----------|-----|

### Elektrische gegevens

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Levensduur                      | > 100.000 h       |
| <b>Prestatiegegevens</b>        |                   |
| Voedingsspanning U <sub>B</sub> | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Stroomopname, max.              | 27 mA             |

### Aansluiting

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Aantal aansluitingen | 1 St.                   |
| <b>Aansluiting 1</b> |                         |
| Functie              | Spanningsvoorziening    |
| Type aansluiting     | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte          | 2.000 mm                |
| Schroefdraadmaat     | M12                     |
| Type                 | male                    |
| Materiaal            | Metaal                  |
| Aantal polen         | 5 -polig                |
| Codering             | A-gecodeerd             |

### Mechanische gegevens

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Bouwvorm            | cilindrisch           |
| Afmeting (Ø x l)    | 40 mm x 200 mm        |
| Materiaal behuizing | Kunststof             |
| Behuizing kunststof | PC                    |
| Nettogewicht        | 320 g                 |
| Kleur behuizing     | helder<br>zwart       |
| Type lichtmiddel    | LED/24V               |
| Signaalbeeld        | Lamp brandt permanent |
| Bolkapkleur         | helder                |
| Uitstraalhoek       | 360°                  |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Beschermingsgraad | IP 66         |
| Goedkeuringen     | c UL US<br>CE |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4       | 27371230 |
| ECLASS 8.0         | 27371230 |
| ECLASS 9.0         | 27371220 |
| ECLASS 10.0        | 27371230 |
| ECLASS 11.0        | 27371230 |
| ECLASS 12.0        | 27371230 |
| ECLASS 13.0        | 27371230 |
| ECLASS 14.0        | 27371230 |
| ECLASS 15.0        | 27371230 |
| ETIM 5.0           | EC001042 |
| ETIM 6.0           | EC001042 |
| ETIM 7.0           | EC001042 |
| ETIM 8.0           | EC001042 |
| ETIM 9.0           | EC001042 |
| ETIM 10.0          | EC001042 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Functie          | Spanningsvoorziening    |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte      | 2.000 mm                |
| Kabelkleur       | zwart                   |
| Schroefdraadmaat | M12                     |
| Type             | male                    |
| Materiaal        | Metaal                  |
| Aantal polen     | 5 -polig                |
| Codering         | A-gecodeerd             |

## Opmerkingen



### Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ⚠ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ⚠ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ⚠ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.