

Technisch gegevensblad

Aansluitdeel

Art.-nr.: 50136698

NTS 2



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren

Technische gegevens

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Klem
------------------	------

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	102 mm x 42 mm x 228 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Behuizing kunststof	ABS
Nettogewicht	365 g
Kleur behuizing	zwart

Bediening en display

Type weergave	akoestisch
	LED-indicatie

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-30 ... 70 °C

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsgraad	II

Classificatie

Douanetariefnummer	85389091
ECLASS 5.1.4	27270990
ECLASS 8.0	27270990
ECLASS 9.0	27379201
ECLASS 10.0	27270992
ECLASS 11.0	27270992
ECLASS 12.0	27270992
ECLASS 13.0	27270992
ECLASS 14.0	27270992
ECLASS 15.0	27270992
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Activeringsuitgang
	Signaal IN
	Spanningsvoorziening
	Waarschuwingssingang
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	6 -polig

Elektrische aansluiting

Klem	Toewijzing
1	VIN
2	GND
3	OUT 1
4	OUT 2
5	OUT WARN
6	OUT V

Toebehoren

Voedingsadapters

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50110748	NT 24-24W	Voedingsadapter	Type netdeel: Stekkernetdeel Uitgang: 24 V DC, 1 A Ingang: 110..240 V AC, 50..60 Hz

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.