

Technisch gegevensblad

Veldbus gateway

Art.-nr.: 50132994

MSI-FB-CANOPEN



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Opmerkingen



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	MSI-FB
Type	Veldbus gateway
Applicatie	Overdracht van diagnosegegevens van MSI 400 via CANOPEN

Functies

Functies	Veldbusmodule voor de MSI 400 voor koppeling met CANOPEN
----------	--

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens	
Voedingsspanning U_B	24 V, DC, -20 ... 25 %

Uitgangscircuit

Interface

Type	CANopen
CANopen	
Functie	Proces

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
Aansluiting 1	
Functie	Data-interface
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	5 -polig

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm
Nettogewicht	150 g
Kleur behuizing	grijs
Type bevestiging	Klikbevestiging

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	10 ... 95 %

Certificeringen



Beschermingsgraad	IP 20
Goedkeuringen	c UL US
Trillingsbestendigheid	5 ... 150 Hz
Testprocedure trillingen volgens norm	EN 60068-2-6
Schokbestendigheid enkele schok	30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Schokbestendigheid continue schokken	10 g, 16 ms, EN 60068-2-29

Classificatie

Douanetariefnummer	85364900
ECLASS 5.1.4	27242208
ECLASS 8.0	27242208
ECLASS 9.0	27242208
ECLASS 10.0	27242208
ECLASS 11.0	27242208
ECLASS 12.0	27242208
ECLASS 13.0	27242208
ECLASS 14.0	27242208
ECLASS 15.0	27242208
ETIM 5.0	EC001423
ETIM 6.0	EC001423
ETIM 7.0	EC001423
ETIM 8.0	EC001423
ETIM 9.0	EC001423
ETIM 10.0	EC001423


Maattekeningen

Alle maten in millimeter



≥ A-09 nieuw

Maattekeningen



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1


Functie	Data-interface
Type aansluiting	Klem
Type klem	Schroefklem
Aantal polen	5 -polig

Klem

Toewijzing

1	n.c.
2	CAN low
3	Afscherming
4	CAN high
5	n.c.

Bedradingschema's



Opmerkingen

 Gebruiken voor het bedoeld gebruik!	
	⚡ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld. ⚡ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.