

## Technisch gegevensblad Bevestiging voor ronde stang

Art.-nr.: 50132606

BTU 360-D30

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

## Basisgegevens

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| omvat                      | 2 st. bout M4 x 20           |
|                            | 2 st. bout M4 x 30           |
|                            | 2 st. montagemoer M4         |
| Geschikt voor productgroep | Schakelende sensoren, hoekig |
| Geschikt voor              | Sensoren uit de serie 10     |
|                            | Sensoren uit de serie 46B    |
|                            | Sensoren uit de serie 46C    |
|                            | Sensoren uit de serie 49C    |
|                            | Sensoren uit de serie 8      |

## Mechanische gegevens

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Nettogewicht                         | 132 g                  |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem         |
| Type bevestiging, installatiezijde   | voor ronde stang 30 mm |
| Type bevestiging, apparaatzijde      | schroefbaar            |
| Type bevestigingsonderdeel           | draaibaar 360°         |
|                                      | instelbaar             |
|                                      | klembaar               |
| Materiaal bevestigingsonderdelen     | Kunststof              |
|                                      | Metaal                 |

## Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279202 |
| ECLASS 8.0         | 27279202 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273701 |
| ECLASS 11.0        | 27273701 |
| ECLASS 12.0        | 27273701 |
| ECLASS 13.0        | 27273701 |
| ECLASS 14.0        | 27273701 |
| ECLASS 15.0        | 27273701 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

