

Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50142456

A7-MH1-M12



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen
- Toebehoren



Technische gegevens

Basisgegevens

Serie	A7
-------	----

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
------------------	---------------

Mechanische gegevens

Bouwworm	cilindrisch
Afmeting (Ø x l)	70 mm x 61 mm
Materiaal behuizing	Kunststof
Nettogewicht	98 g
Kleur behuizing	zwart
Uitvoering van bevestigingsonderdeel	Horizontale montage
Type bevestiging, installatiezijde	schroefbaar / horizontaal
Moduleopname	eenzijdig

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 ... 60 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 66
Goedkeuringen	CSA

Classificatie

Douanetariefnummer	85318070
ECLASS 5.1.4	27371235
ECLASS 8.0	27371235
ECLASS 9.0	27371234
ECLASS 10.0	27371235
ECLASS 11.0	27371235
ECLASS 12.0	27371235
ECLASS 13.0	27371235
ECLASS 14.0	27371235
ECLASS 15.0	27371235
ETIM 5.0	EC001154
ETIM 6.0	EC001154
ETIM 7.0	EC001154
ETIM 8.0	EC001154
ETIM 9.0	EC001154
ETIM 10.0	EC001154

Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Functie	Spanningsvoorziening
Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	8 -polig
Codering	A-gecodeerd

Elektrische aansluiting

Pin	Pintoewijzing	Aderkleuren
1	Lichtkleur: wit	wit
2	n.c.	bruin
3	Lichtkleur: groen	groen
4	Lichtkleur: geel/oranje	Geel
5	GND	grijs
6	n.c.	roze
7	VCC / lichtkleur: blauw	blauw
8	VCC / lichtkleur: rood	Rood



Opmerkingen

Gebruiken voor het bedoeld gebruik!

- Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135127	KD S-M12-8A-P1-020	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 2.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50135128	KD S-M12-8A-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, axiaal, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50135133	KD S-M12-8W-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M12, gebogen, female, A-gecodeerd, 8 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Ja Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Toebehoren

Muting - montagesystemen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50142896	A7-MW2	Signaalzuilelement	Bouwvorm: L-vorm Uitvoering: Hoek L-vorm Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50135462	A7-V1-BZ1-M	Signaalzuilelement	Signaalgeving: akoestisch Stroomopname, max.: 70 mA Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 70 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Bedieningselementen: Dip-schakelaar, 225°-potentiometer Omgevingstemperatuur: -10 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66 Toonsoort: Continu- of pulstoon Geluidsdruk: 100 dB Aantal tonen: 8 St.
	50138151	A7-V1-BZ2-S	Signaalzuilelement	Signaalgeving: akoestisch Stroomopname, max.: 30 mA Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 70 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Bedieningselementen: 225°-potentiometer Omgevingstemperatuur: -10 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66 Toonsoort: Ononderbroken toon Geluidsdruk: 105 dB Aantal tonen: 1 St.
	50135457	A7-V1-DS-R-T	Signaalzuilelement	Signaalgeving: optisch Stroomopname, max.: 50 mA Bouwvorm: cilindrisch Diameter: 70 mm Bevestiging: Bajonetsysteem Lichtmiddel: LED/24V Signaalbeeld: Lamp brandt permanent Bolkapkleur: Rood Uitstralhoek: 360° Omgevingstemperatuur: -10 ... 60 °C Beschermingsgraad: IP 66

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.