

## Technisch gegevensblad Signaalzuilelement

Art.-nr.: 50142896

A7-MW2

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|               |                                                                                                                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie         | A7                                                                                                                                                                         |
| omvat         | 4 st. cilinderkopschroef M5 x 20 / staal, verzinkt<br>4 st. schijf A5,3 / staal, verzinkt<br>4 st. veerring M5 / staal, verzinkt<br>4 st. zeskantmoer M5 / staal, verzinkt |
| Geschikt voor | Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series                                                                                                                     |

### Mechanische gegevens

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Bouwworm                             | L-vorm                 |
| Afmeting (b x h x l)                 | 74 mm x 70 mm x 67 mm  |
| Nettogewicht                         | 151 g                  |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Hoek L-vorm            |
| Type bevestiging, installatiezijde   | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde      | schroefbaar            |
| Type bevestigingsonderdeel           | star                   |

### Classificatie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Douanetariefnnummer | 73181900 |
| ECLASS 5.1.4        | 27371233 |
| ECLASS 8.0          | 27371233 |
| ECLASS 9.0          | 27371232 |
| ECLASS 10.0         | 27371233 |
| ECLASS 11.0         | 27371233 |
| ECLASS 12.0         | 27371233 |
| ECLASS 13.0         | 27371233 |
| ECLASS 14.0         | 27371233 |
| ECLASS 15.0         | 27371233 |
| ETIM 5.0            | EC001153 |
| ETIM 6.0            | EC001152 |
| ETIM 7.0            | EC001153 |
| ETIM 8.0            | EC001153 |
| ETIM 9.0            | EC001153 |
| ETIM 10.0           | EC001153 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter

