

Technisch gegevensblad Reflecterende folie

Art.-nr.: 50142512

REF 6-A-10x260

Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Richtingsonafhankelijk	Nee
Tripelrastermaat	0,3 mm
Montagemaat breedte	10 mm
Montagemaat hoogte	260 mm
Reflectievlak hoogte	260 mm
Reflectievlak breedte	10 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaal aanduiding materiaal reflector	PMMA
Structuur actief vlak	Microtriple
Nettogewicht	3 g
Type bevestiging	zelfklevend

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 70 °C
------------------------------	---------------

Classificatie

Douanetariefnummer	39191080
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467