

## Technisch gegevensblad Barcodeband

Art.-nr.: 50144189

BCB G40 H25 L005

### Inhoud

- Technische gegevens
- Artikelsleutel



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Geschikt voor | Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i |
|---------------|---------------------------------------------|

### Mechanische gegevens

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Afmeting (h x l)                                   | 25 mm x 5.000 mm             |
| Rastermaat                                         | 40 mm                        |
| Nettogewicht                                       | 40 g                         |
| Mechanische eigenschappen                          | beperkt chemicaliënbestendig |
|                                                    | krasvast                     |
|                                                    | UV-bestendig                 |
|                                                    | veegvast                     |
|                                                    | vochtbestendigheid           |
| Lijm                                               | Acrylaatlijm                 |
| Lijmdikte                                          | 0,1 mm                       |
| Productieproces                                    | Digitaal drukwerk            |
| Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h) | Dieselolie                   |
|                                                    | Heptaan                      |
|                                                    | Testbenzine                  |
|                                                    | Trafo-olie                   |
| Uitharding                                         | 72 h                         |
| Oppervlaktebescherming                             | Polyester, mat               |

### Omgevingsgegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf      | -40 ... 120 °C             |
| Verwerkingstemperatuur            | 0 ... 45 °C                |
| Aanbevolen verwerkingstemperatuur | 10 ... 25 °C               |
| Bestendigheid                     | UV-licht                   |
|                                   | Vochtigheid                |
|                                   | Zoutspoeinevel (150 h/5 %) |
| Temperatuurbestendigheid          | -40 ... 120 °C             |
| Aard van de ondergrond            | droog                      |
|                                   | glad                       |
|                                   | schoon                     |
|                                   | vetvrij                    |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4       | 27280190 |
| ECLASS 8.0         | 27280190 |
| ECLASS 9.0         | 27280192 |
| ECLASS 10.0        | 27280192 |
| ECLASS 11.0        | 27280192 |
| ECLASS 12.0        | 27280192 |
| ECLASS 13.0        | 27280192 |
| ECLASS 14.0        | 27280192 |
| ECLASS 15.0        | 27280192 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |

## Artikelsleutel

Artikelaanduiding: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

### BCB Barcodeband

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | <b>Serie</b><br>BCB: Barcodeband                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AAA  | <b>Grid / rastermaat</b><br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BBB  | <b>Bandhoogte / speciale hoogte</b><br>H25: Hoogte 25 mm<br>H47: Hoogte 47 mm<br>SH1: Speciale hoogte individueel tussen 20 - 32 mm<br>SH2: Speciale hoogte individueel tussen 33 - 47 mm<br>SH3: Speciale hoogte individueel tussen 48 - 70 mm<br>SH4: Speciale hoogte individueel tussen 71 - 140 mm  |
| CCCC | <b>Bandlengte / speciale lengte</b><br>Lxxx: Bandlengte in mm<br>SL: Speciale lengte                                                                                                                                                                                                                    |
| DDDD | <b>Opties</b><br>TWIN: Twee identiek gedrukte banden<br>MVS: Measurement Value Switch (kleur rood)<br>MV0: Measurement Value Zero (kleur geel)<br>MK: Merklabe<br>RW: Reverse Winding (gewijzigde wikkelrichting, laagste positiewaarde ligt binnen op de wikkelkern)<br>RK: Repair Kit (reparatieband) |

Artikelsleutel

BCB Barcodeband

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E | <b>Klantspecifiek uitvoering</b><br>A: Code-inhoud ML = AA1 kleur rood<br>B: Code-inhoud ML = BB1 kleur rood<br>C: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood<br>D: Code-inhoud ML = DD1 kleur rood<br>E: Code-inhoud ML = EE1 kleur rood<br>F: Code-inhoud ML = FF1 kleur rood<br>G: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Opmerking                                                                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via <a href="http://www.leuze.com">www.leuze.com</a> . |