

Technisch gegevensblad Barcodeband

Art.-nr.: 50144198

BCB G40 H25 L090

Inhoud

- Technische gegevens
- Artikelsleutel



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

Geschikt voor	Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i
---------------	---

Mechanische gegevens

Afmeting (h x l)	25 mm x 90.000 mm
Rastermaat	40 mm
Nettogewicht	618 g
Mechanische eigenschappen	bepakt chemicaliënbestendig
	krasvast
	UV-bestendig
	veegvast
	vochtbestendigheid
Lijm	Acrylaatlijm
Lijmdikte	0,1 mm
Productieproces	Digitaal drukwerk
Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h)	Dieselolie
	Heptaan
	Testbenzine
	Trafo-olie
Uitharding	72 h
Oppervlaktebescherming	Polyester, mat

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 120 °C
Verwerkingstemperatuur	0 ... 45 °C
Aanbevolen verwerkingstemperatuur	10 ... 25 °C
Bestendigheid	UV-licht
	Vochtigheid
	Zoutsporenevel (150 h/5 %)
Temperatuurbestendigheid	-40 ... 120 °C
Aard van de ondergrond	droog
	glad
	schoon
	vetvrij

Classificatie

Douanetariefnummer	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Artikelsleutel

Artikelaanduiding: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB Barcodeband

BCB	Serie BCB: Barcodeband
AAA	Grid / rastermaat G30: 30 mm G40: 40 mm
BBB	Bandhoogte / speciale hoogte H25: Hoogte 25 mm H47: Hoogte 47 mm SH1: Speciale hoogte individueel tussen 20 - 32 mm SH2: Speciale hoogte individueel tussen 33 - 47 mm SH3: Speciale hoogte individueel tussen 48 - 70 mm SH4: Speciale hoogte individueel tussen 71 - 140 mm
CCCC	Bandlengte / speciale lengte Lxxx: Bandlengte in mm SL: Speciale lengte
DDDD	Opties TWIN: Twee identiek gedrukte banden MVS: Measurement Value Switch (kleur rood) MV0: Measurement Value Zero (kleur geel) MK: Merklabe RW: Reverse Winding (gewijzigde wikkelrichting, laagste positiewaarde ligt binnen op de wikkelkern) RK: Repair Kit (reparatieband)

Artikelsleutel

BCB Barcodeband

E	Klantspecifiek uitvoering A: Code-inhoud ML = AA1 kleur rood B: Code-inhoud ML = BB1 kleur rood C: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood D: Code-inhoud ML = DD1 kleur rood E: Code-inhoud ML = EE1 kleur rood F: Code-inhoud ML = FF1 kleur rood G: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood
---	--

Opmerking	
	Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via www.leuze.com .