

## Technisch gegevensblad Barcodeband

Art.-nr.: 50144185

BCB G30 H25 L130

### Inhoud

- Technische gegevens
- Artikelsleutel



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Geschikt voor | Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i  |
|               | Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8     |
|               | Barcodepositioneringssysteem serie FBPS 600i |

Mechanische gegevens

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Afmeting (h x l)                                   | 25 mm x 130.000 mm           |
| Rastermaat                                         | 30 mm                        |
| Nettogewicht                                       | 890 g                        |
| Mechanische eigenschappen                          | beperkt chemicaliënbestendig |
|                                                    | krasvast                     |
|                                                    | UV-bestendig                 |
|                                                    | veegvast                     |
|                                                    | vochtbestendigheid           |
|                                                    |                              |
|                                                    |                              |
|                                                    |                              |
| Lijm                                               | Acrylaatlijm                 |
| Lijmdikte                                          | 0,1 mm                       |
| Productieproces                                    | Digitaal drukwerk            |
| Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h) | Dieselolie                   |
|                                                    | Heptaan                      |
|                                                    | Testbenzine                  |
|                                                    | Trafo-olie                   |
| Uitharding                                         | 72 h                         |
| Oppervlaktebescherming                             | Polyester, mat               |

Omgevingsgegevens

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf      | -40 ... 120 °C              |
| Verwerkingstemperatuur            | 0 ... 45 °C                 |
| Aanbevolen verwerkingstemperatuur | 10 ... 25 °C                |
| Bestendigheid                     | UV-licht                    |
|                                   | Vochtigheid                 |
|                                   | Zoutsproeinevel (150 h/5 %) |
| Temperatuurbestendigheid          | -40 ... 120 °C              |
| Aard van de ondergrond            | droog                       |
|                                   | glad                        |
|                                   | schoon                      |
|                                   | vetvrij                     |

Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4       | 27280190 |
| ECLASS 8.0         | 27280190 |
| ECLASS 9.0         | 27280192 |
| ECLASS 10.0        | 27280192 |
| ECLASS 11.0        | 27280192 |
| ECLASS 12.0        | 27280192 |
| ECLASS 13.0        | 27280192 |
| ECLASS 14.0        | 27280192 |
| ECLASS 15.0        | 27280192 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |

Artikelsleutel

Artikelaanduiding: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB Barcodeband

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | Serie<br>BCB: Barcodeband                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AAA  | Grid / rastermaat<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BBB  | Bandhoogte / speciale hoogte<br>H25: Hoogte 25 mm<br>H47: Hoogte 47 mm<br>SH1: Speciale hoogte individueel tussen 20 - 32 mm<br>SH2: Speciale hoogte individueel tussen 33 - 47 mm<br>SH3: Speciale hoogte individueel tussen 48 - 70 mm<br>SH4: Speciale hoogte individueel tussen 71 - 140 mm |
| CCCC | Bandlengte / speciale lengte<br>Lxxx: Bandlengte in mm<br>SL: Speciale lengte                                                                                                                                                                                                                   |

## Artikelsleutel

## BCB

## Barcodeband

## DDDD

## Opties

TWIN: Twee identiek gedrukte banden  
MVS: Measurement Value Switch (kleur rood)  
MV0: Measurement Value Zero (kleur geel)  
MK: Merklabe  
RW: Reverse Winding (gewijzigde wikkelrichting, laagste positiewaarde ligt binnen op de wikkelkern)  
RK: Repair Kit (reparatieband)

## E

## Klantspecifiek uitvoering

A: Code-inhoud ML = AA1 kleur rood  
B: Code-inhoud ML = BB1 kleur rood  
C: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood  
D: Code-inhoud ML = DD1 kleur rood  
E: Code-inhoud ML = EE1 kleur rood  
F: Code-inhoud ML = FF1 kleur rood  
G: Code-inhoud ML = CC1 kleur rood

## Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare apparaattypen vindt u op de webpagina van Leuze via [www.leuze.com](http://www.leuze.com).