

기술 데이터 시트


상호접속 케이블

품목 번호: 50136760

KDS U-M12-5A-M12-5A-V1-150

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

| | |
|--------|------|
| 어플리케이션 | 내화학성 |
|--------|------|

연결

연결 1

| | |
|-------------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |

연결 2

| | |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |

케이블 특성

| | |
|------------|---|
| 와이어 개수 | 5 개수 |
| 와이어 단면 | 0.34 mm ² |
| 덮개 색상 | 흑색 |
| 차폐됨 | 아니요 |
| 실리콘 불포함 | 예 |
| 케이블 모델 | 상호접속 케이블 |
| 케이블 직경(외경) | 5 mm |
| 케이블 길이 | 15,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 드래그 체인 적합성 | 아니요 |
| 바깥 피복 특성 | CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음, 납 없음, 가공하기 쉬움 |
| 바깥 피복 항구성 | 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1에 따른 내연성 |

기술 데이터

| | |
|------|-------|
| 키 넓이 | 13 mm |
| 순중량 | 560 g |

조작 및 표시

인증

| | |
|-------|---------|
| 보호 등급 | IP 67 |
| | IP 65 |
| 인증 | c UL US |

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |

전기 연결


연결 1

| | |
|-------------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | 암 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |
| 원형 커넥터, LED | 아니요 |

연결 2


| | |
|--------|--------|
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 액시얼 |

회로도



액세서리

일반

| | 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|--|----------|---------------|----|---|
|  | 50132266 | TT-Set 0,6-13 | 공구 | 종류: 토크 렌치 키 넓이: 13 mm 토크: 0.6 N·m 재료: 플라스틱, 스테인리스 주변 온도: -40 ... 120 °C |

참고



☞ 제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.