

Technisch gegevensblad Bevestigingseenheid

Art.-nr.: 50145465

AC-ABF12



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting

Technische gegevens

Functies

Functies	Vrijmaken bij AOPD's met mutingfunctie
----------	--

Elektrische gegevens

Contactuitrusting	2NO
Schakelstroom door taster	1 ... 1.000 mA
Stroombelasting, max.	10 A

Prestatiegegevens

Nominale isolatiespanning	500 V AC/DC
---------------------------	-------------

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1 St.
----------------------	-------

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Kunststof
Aantal polen	4 -polig

Mechanische gegevens

Afmeting (b x h x l)	72 mm x 56 mm x 80 mm
Behuizing kunststof	glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend
Nettogewicht	250 g
Kleur behuizing	grijs zwart
Materiaal klemplaat	RVS

Bediening en display

Bedieningselementen	1 commandogevers
---------------------	------------------

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 80 °C

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67
	IP 69K
Beschermingsgraad	III

Classificatie

Douanetariefnummer	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ECLASS 15.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Maattekeningen

Alle maten in millimeter



Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M12
Type	male
Materiaal	Kunststof
Aantal polen	4 -polig

Elektrische aansluiting

Leuze

Pin	Pintoewijzing
1	NO(1)
2	NO(1)
3	NO(2)
4	NO(2)

