

## Technisch gegevensblad Barcodeband

Art.-nr.: 50147194

BCT G40 H47 L070

### Inhoud

- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Geschikt voor</b> | Barcodepositioneringssysteem serie BPS 300i |
|----------------------|---------------------------------------------|

### Mechanische gegevens

|                                                           |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afmeting (h x l)</b>                                   | 47 mm x 70.000 mm                                                                                                     |
| <b>Rastermaat</b>                                         | 40 mm                                                                                                                 |
| <b>Nettogewicht</b>                                       | 451 g                                                                                                                 |
| <b>Mechanische eigenschappen</b>                          | beperkt chemicaliënbestendig<br>krasvast<br>onder bepaalde voorwaarden UV-bestendig<br>veegvast<br>vochtbestendigheid |
| <b>Lijm</b>                                               | Acrylaatlijm                                                                                                          |
| <b>Lijmdikte</b>                                          | 0,035 mm                                                                                                              |
| <b>Productieproces</b>                                    | Digitaal drukwerk                                                                                                     |
| <b>Chemische bestendigheid (bij 23 °C gedurende 24 h)</b> | Dieselolie<br>Testbenzine<br>Trafo-olie                                                                               |
| <b>Uitharding</b>                                         | 24 h                                                                                                                  |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                             | Transparant polypropreen-laminaat                                                                                     |

### Omgevingsgegevens

|                                          |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Omgevingstemperatuur bedrijf</b>      | -29 ... 93 °C                                               |
| <b>Verwerkingstemperatuur</b>            | 0 ... 45 °C                                                 |
| <b>Aanbevolen verwerkingstemperatuur</b> | 10 ... 25 °C                                                |
| <b>Bestendigheid</b>                     | Luchtvochtigheid<br>UV-licht<br>Zoutsproeinevel (150 h/5 %) |
| <b>Aard van de ondergrond</b>            | droog<br>glad<br>schoon<br>vetvrij                          |

### Classificatie

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Douanetariefnummer</b> | 90178010 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>       | 27280190 |
| <b>ECLASS 8.0</b>         | 27280190 |
| <b>ECLASS 9.0</b>         | 27280192 |
| <b>ECLASS 10.0</b>        | 27280192 |
| <b>ECLASS 11.0</b>        | 27280192 |
| <b>ECLASS 12.0</b>        | 27280192 |
| <b>ECLASS 13.0</b>        | 27280192 |
| <b>ECLASS 14.0</b>        | 27280192 |
| <b>ECLASS 15.0</b>        | 27280192 |
| <b>ETIM 5.0</b>           | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>           | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>          | EC003015 |