

## Technisch gegevensblad Hoekbeugel

Art.-nr.: 50144298

BT 330M

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| omvat                      | 8 st. bout M4 x 10        |
|                            | 8 st. onderlegging        |
|                            | 8 st. veerring            |
| Geschikt voor productgroep | Stationaire 2D-codelezers |
| Geschikt voor              | DCR 200i                  |
|                            | IPS 200i                  |
|                            | IPS 400i                  |
|                            | Verlichting IL AL         |

### Mechanische gegevens

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt        |
| Nettogewicht                                | 247 g                  |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel        | Hoek L-vorm            |
| Type bevestiging, installatiezijde          | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde             | schroefbaar            |
| Type bevestigingsonderdeel                  | instelbaar             |
| Materiaal bevestigingsonderdelen            | Metaal                 |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4       | 27279202 |
| ECLASS 8.0         | 27279202 |
| ECLASS 9.0         | 27273701 |
| ECLASS 10.0        | 27273701 |
| ECLASS 11.0        | 27273701 |
| ECLASS 12.0        | 27273701 |
| ECLASS 13.0        | 27273701 |
| ECLASS 14.0        | 27273701 |
| ECLASS 15.0        | 27273701 |
| ETIM 5.0           | EC002498 |
| ETIM 6.0           | EC003015 |
| ETIM 7.0           | EC003015 |
| ETIM 8.0           | EC003015 |
| ETIM 9.0           | EC003015 |
| ETIM 10.0          | EC003015 |

# Maattekeningen

Alle maten in millimeter

