


Technisch gegevensblad Inbouwstekker

Art.-nr.: 50145962

AC-PLM-19

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M23
Materiaal	Metaal
Aantal polen	19 -polig
Uitvoering	axiaal

Aansluiting 2

Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Kabeleigenschappen

Aantal aders	19 St.
--------------	--------

Mechanische gegevens

Nettogewicht	55 g
--------------	------

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-25 ... 80 °C

Certificeringen


Beschermingsgraad	IP 67
	IP 69K

Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27270692
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440103
ECLASS 12.0	27440103
ECLASS 13.0	27440103
ECLASS 14.0	27440103
ECLASS 15.0	27440103
ETIM 5.0	EC002594
ETIM 6.0	EC002594
ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570
ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570

Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting	Ronde stekker
Schroefdraadmaat	M23
Type	male
Materiaal	Metaal
Aantal polen	19 -polig
Codering	A-gecodeerd
Uitvoering	axiaal

Elektrische aansluiting

Pin	Aderkleuren
1	wit
2	bruin
3	groen
4	Geel
5	grijs
6	roze
7	blauw
8	Rood
9	zwart
10	violet
11	grijs / roze
12	rood / blauw
13	wit / groen
14	bruin / groen
15	wit / geel
16	geel / bruin
17	wit / grijs
18	grijs / bruin
19	wit / roze



Aansluiting 2


Type aansluiting	open uiteinde
------------------	---------------

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134971	KD U-M23-JA-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 19 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50134972	KD U-M23-JA-P1-100	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 19 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50136636	KD U-M23-JA-P1-150	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 19 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 15.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50136637	KD U-M23-JA-P1-200	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 19 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 20.000 mm Materiaal mantel: PUR

Toebehoren

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134976	KD U-M23-JW-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, gebogen, female, A-gecodeerd, 19 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50134977	KD U-M23-JW-P1-100	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, gebogen, female, A-gecodeerd, 19 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 10.000 mm Materiaal mantel: PUR

Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.