

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50145863

TKZ 13-30 SET

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Basisgegevens

omvat	100 st.
Geschikt voor	Reflectorfotocellen PRK

Mechanische gegevens

Bouwworm	rond
Montagemaat dikte	17,6 mm
Montagemaat diameter	31 mm
Reflectievlak diameter	15 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PA
Nettogewicht	131 g
Type bevestiging	Clip
Type reflectoren	Reflector
Geschikt voor boringdiameter	12,5 ... 13,5 mm
Geschikt voor materiaaldikte	0,8 ... 5 mm

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-35 ... 45 °C
Verwerkingstemperatuur	5 ... 45 °C

Classificatie

Douanetariefnnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

